



Holding brake DACS-20-A-S

Broj artikla: 8072771

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta stezanja sa smerom delovanja	obostrano Stezanje oprugom, otpuštanje komprimovanim vazduhom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Sigurnosna funkcija	Holding and stopping a movement
Performance level (PL)	Stopping, holding, blocking a movement/category 1, Performance Level c
Operating pressure MPa	0,38 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	3,8 ... 8 bar
Operating pressure	55,1 ... 116 psi
Max. permissible test pressure	8 bar
Min. pritisak oslobađanja	3,8 bar
okrugli materijal za stezanje	20 mm
Dozvola	TÜV
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-mašine-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
Mesto izdavanja sertifikata	TÜV CA 697
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Statička sila držanja	3.300 N
Težina proizvoda	3.143 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem sa priborom
Release connection, clamping unit	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	visokolegirani čelik
Material housing	Čelik
Material clamp jaws	Alatni čelik
Material piston	Čelik