


Vakuum hvataljka komplet OGVM-40X85-AV-N-G14F

Broj artikla: 8073866

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kompenzacije visine vakuum hvataljke | 9 mm |
| Min. radijus radnog predmeta R | 30 mm |
| Nazivni prečnik | 6 mm |
| Veličina vakuum hvataljke | 40x85 mm |
| Zapremina vakuum hvataljke | 23,5 cm ³ |
| Položaj priključka | gore |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik vakuum hvataljke | Oval, bellows, 1.5 convolutions |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Pogonski pritisak | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -60 kPa |
| Nazivni pogonski pritisak | -0,6 bar |
| Pogonski medijum | atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Sila držanja na nazivnom radnom pritisku | 126 N |
| Vertikalna poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska | 173 N |
| Težina proizvoda | 57 g |
| Vrsta pričvršćenja | preko vakuumskog priključka |
| Vakuumski priključak | Unutrašnji navoj G1/4 |
| Boja | crno |
| Tvrdoća po Shoreu | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Aluminijumska legura za kovanje |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material suction cup | NBR |