


Amortizer DYSS-2-4-Y1F

Broj dela: 8081767

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	2
Hod	4 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	0.5 m/s
Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi	0.5 s
Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju	1 s
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom potiskujući
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...70 °C
Dužina prigušivanja	4 mm
Maks. pričvrсна sila	60 N
Maks. obrtni momenat pritezanja	0.5 Nm
Maks. potrošnja energije po hodu	0.1 J
Maks. potrošnja energije po satu	270 J
Maks. preostala energija	0.003 J
Sila vraćanja u prethodni položaj	0.7 N
Min. sila umetanja	2.5 N
Težina proizvoda	1 g
Opseg mase	0.8 kg
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	visokolegirani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik