

# Amortizer DYSS-4-4-Y1F

Broj artikla: 8081769

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	4
Hod	4 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	1 m/s
Vreme reseta, kratko	0,2 s
Vreme reseta, dugo	1 s
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Dužina prigušivanja	4 mm
Maks. sila na graničnik	100 N
Maks. pritezni moment	1 Nm
Maks. primljena energija po hodu	0,8 J
Maks. primljena energija po satu	5.500 J
Maks. preostala energija	0,006 J
Sila reseta	0,7 N
Težina proizvoda	4,5 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik
Material piston rod	visokolegirani čelik