


# piston actuator DFPK-75-20-S-V4

Broj artikla: 8083965

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina aktuatora	75
Hod	20 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	With mechanical indicator
Control function	Opened via spring force, NO
Operating pressure MPa	0,5 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	5 ... 10 bar
Operating pressure	72,5 ... 145 psi
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorija gasa	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex h IIC T6...T4 Gb
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Ex temperatura okoline	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67 IP69K
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.539 g
Pneumatski priključak	Unutrašnji navoj G1/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material cover	Nerđajući čelični liv
Material seals	FPM
Material housing	Nerđajući čelični liv
Broj materijala kućišta	1.4408
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući