


# Reduktor EMGA-40-A-G5-40P

Broj dela: 8085343

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	40 mm
Veličina prirubnice motora	40 mm
Torzioni zazor	0.35 deg
Vrsta regulatora	Ugaoni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	5:1
Maks. broj obrtaja pogona	18000 rpm
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni momenat uzgona	7.5 Nm
Maseni moment inercije reduktora	0.035 kgcm <sup>2</sup>
Maks. vođenog obrtnog momenta	12 Nm
Maks. stepen delovanja	95 %
Zaštita od obrtanja	0.8 Nm/arcmin
Težina proizvoda	500 g
Interfejs reduktorskog pogona	40G 40P
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen