

# Prenosnik EMGA-80-A-G3-80P

Broj artikla: 8085346

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	80 mm
Veličina prirubnice motora	80 mm
Zazor zakretanja	0,22 deg
Vrsta pogona	Right-angle gear unit
Prenosni odnos prenosnika	3:1
Maks. brzina obrtanja pogona	7.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	40 Nm
Moment inercije prenosnika	1,409 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni obrtni moment	64 Nm
Maks. stepen delovanja	95 %
Krutost na zakretanje	5 Nm/arcmin
Težina proizvoda	4.300 g
Prenosnik interface - gonjena strana	80G 80P
Materijal - napomena	RoHS komfornost