


balancer kit YHBP-

Broj artikla: 8087218

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Područje hoda | 100 ... 1.990 mm |
| Cylinder diameter | 50 ... 200 mm |
| Podržane kinematike | Lifting column Parallel kinematics |
| Zaštita od zamene polova | za pogonski napon |
| Operating pressure MPa | 0,4 ... 0,8 MPa |
| Pogonski pritisak | 4 ... 8 bar |
| Maks. brzina kretanja | 1 m/s |
| Područje pogonskog napona DC | 21,6 ... 26,4 V |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Preostala talasnost | 5 % |
| Potrošnja struje kod neopterećenih izlaza | 2 A |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja | -20 ... 70 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Note on degree of protection | IP20 for safety relay unit PNOZ IP20 for control system CMCB-...-C IP20 for controller CECC-D IP54 for control system CMCB-...-CC u montiranom stanju |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Load | 25 ... 999 kg |
| Transmission ratio of kinematics | 1:5 for lifting columns 1:1 - 1:5 for parallel kinematic systems |
| Težina proizvoda | 4,8 ... 60,5 kg |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |