

Mrežni filter CAMF-C6-F-C20-3A

Broj dela: 8088929

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Otpornost na kratki spoj	ne
Opterećenje struje pri 40 °C	20 A
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...250 V
Mrežna frekvencija	0 Hz...400 Hz
Napon izolacije	1100 V
Dozvola	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...100 °C
Vrsta zaštite	IP20
Temperatura okruženja	-25 °C...100 °C
Težina proizvoda	700 g
Vrsta pričvršćenja	Montažna ploča, zavrnutu
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Ugradni položaj	vodoravno
Električni priključak 1, funkcija	Napajanje
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključni vod
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Stega sa vijkom
Električni priključak 1, broj polova/žica	2
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	2
Električni priključak 1, poprečni presek voda	4 mm ² ...6 mm ²
Električni priključak 2, funkcija	Napajanje
Električni priključak 2, vrsta priključka	Priključni vod
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Stega sa vijkom
Električni priključak 2, broj polova/žila	2
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	2
Električni priključak 2, poprečni presek voda	4 mm ² ...6 mm ²