


Manometar PAGN-23-10-G18S

Broj artikla: 8088991

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prikazno područje [bara]	0 ... 10 bar
Display range	0 ... 145 psi
Nazivna veličina, manometar	23
Konstruktivna struktura	Manometar sa Bourdonovom cevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medijum	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Faktor naizmjeničnog opterećenja	0,6
Klasa tačnosti merenja	4
Mehanička zaštita	IP44
Temperatura ležaja	-5 ... 50 °C
Temperatura medijuma	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Položaj priključka	Zadnja strana centrična
Pneumatski priključak	G1/8 with sealing ring
materijali u dodiru sa medijumom	ABS-ojačan Mesing
Material of threaded plug	ABS-ojačan
Material housing	ABS
Material screen	PMMA
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	6 g
Napomena o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kiseonika
Skala	Dvostruka skala bara (eksterno) psi (inner)