


# Aksijalni komplet EAMM-A-T46-80PA

Broj artikla: 8091047

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                   | Vrednost               |
|----------------------------|------------------------|
| Nazivna dužina             | 68,5 mm                |
| Položaj ugradnje           | proizvoljno            |
| Maks. brzina obrtanja      | 8.000 1/min            |
| PWIS conformity            | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura ležaja         | -25 ... 60 °C          |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %               |
| Mehanička zaštita          | IP40                   |
| Temperatura okoline        | -10 ... 60 °C          |
| Moment inercije            | 7,65 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni moment    | 10 Nm                  |
| Težina proizvoda           | 917 g                  |
| Interface code, actuator   | T46                    |
| Interface code, motor in   | 80PA<br>80RA           |
| Materijal - napomena       | RoHS komformnost       |