

# ON/OFF ventil MS4-EE-1/4-V24-B

Broj dela: 8091771

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Serija	MS
Veličina konstrukcije	4
Dimenzija mrežice	40 mm
Dizajn	Sedišni ventil, sa električnim aktiviranjem
Ručna pomoćna aktivacija	zaustavno impulsno
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Funkcija ventila	3/2 zatvoreno, monostabilno
Radni pritisak	0.3 MPa...0.7 MPa 3 bar...7 bar
C-vrednost	8.36 l/sbar
b-vrednost	0.49
Normalni nominalni protok	2000 l/min
Normalni protok odzračivanja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1600 l/min
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: 2,3 W
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Vreme uključivanja	29 ms
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa za čiste sobe	Klasa 7 prema ISO 14644-1
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Vrsta pričvršćenja	sa zidnim/površinskim nosačem
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Težina proizvoda	194 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	interno
Električni priključak	Oblik C prema EN 175301-803
Prikaz statusa signala	sa priborom
Radni materijal zaptivki	HNBR NBR
Materijal kućišta	PA-ojačan