


# Napajanje VABF-S6-1-P1A7-G12-CB

Broj dela: 8092506

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Ugradna širina                            | 38 mm                              |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema EU direktivi o niskom naponu |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji       |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Težina proizvoda                          | 611 g                              |
| Pneumatski priključak 1                   | G1/2                               |
| Pneumatski priključak 3                   | G1/2                               |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                     |
| Materijal poklopca                        | Aluminijum liven pod pritiskom     |
| Materijal ploče                           | Aluminijum liven pod pritiskom     |