


Cilindar zaustavljač DFST-32-20-L-Y4-A-G2

Broj artikla: 8093004

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	20 mm
Prečnik klipa	32 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano Shock absorber, adjustable, at front
Položaj ugradnje	vertikalno
Način funkcionisanja	dvosmerno vučno
Konstruktivna struktura	Klipnjača sa prekretnom polugom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Detekcija položaja prekretno poluge	za induktivne senzore
Osiguranje od zakretanja / vođenje	Šipka za vođenje
Pogonski pritisak	2 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Dužina prigušivanja	14 mm
Permissible impact force on the advanced piston rod	1.000 N
Težina proizvoda	750 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	Aluminijumski odlivak
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući
Material roll	POM