


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-V32-38AA

Broj dela: 8093023

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	46 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	0.19 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	1.5 Nm
Težina proizvoda	112 g
Kod interfejsa aktuatora	V32
Kod interfejsa motora ln	38AA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen