


Paralelni komplet EAMM-U-30-V20-28AA-44

Broj artikla: 8093176

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	30
Centre-to-centre distance	44 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prenosni odnos prenosnika	1:1
Maks. brzina obrtanja	3.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment inercije	2,11 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,015 Nm
Prenosivi obrtni moment	0,05 Nm
Težina proizvoda	94 g
Interface code, actuator	V20
Interface code, motor in	28AA
Materijal - napomena	RoHS komformnost