


# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-V32-42AB

Broj dela: 8094200

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	36 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	0.19 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	1 Nm
Težina proizvoda	130 g
Kod interfejsa aktuatora	V32
Kod interfejsa motora ln	42AB
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen