

# Servisna jedinica MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-MPA-WPE-B

Broj dela: 8098374

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika  | Vrednost   |
|---|--|
| Veličina konstrukcije   | 4  |
| Serija  | MS   |
| Ugradni položaj   | vertikalno +/- 5°  |
| Indikator pritiska  | sa manometarom   |
| Radni pritisak  | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi            |
| Normalni protok odzračivanja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1400 l/min   |
| Normalni nominalni protok                                     | 1700 l/min   |
| Radni medij   | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                         | Nije kompatibilno sa esterskim uljem                               |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                     | 1 - mala izloženost koroziji                                       |
| LABS usklađenost  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura skladištenja                                      | -5 °C...50 °C  |
| Temperatura medija  | -5 °C...50 °C  |
| Temperatura okruženja   | -5 °C...50 °C  |
| Težina proizvoda  | 470 g  |
| Vrsta pričvršćenja  | po izboru:<br>Ugradnja voda<br>sa montažnim držačem<br>sa priborom |
| Napomena o materijalu   | RoHS-usaglašen   |