


# Ploča za prigušenje protoka VABF-B14-F1B1P2-FF14

Broj dela: 8098887

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak	1.5 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	229 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak: 2	Prirubnica 1/4 sa NAMUR slikom priključka
Pneumatski priključak: 4	Prirubnica 1/4 sa NAMUR slikom priključka
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta regulatora	Legura aluminijuma za livenje