


# Exhaust plate VABF-B14-M3-G14

Broj artikla: 8099350

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak	1,5 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 80 °C
Temperatura medijuma	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Težina proizvoda	280,5 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Pneumatski priključak 4	Flange 1/4 with NAMUR connection G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material regulator housing	Aluminijumska legura za kovanje