


# Spojnica EAMC-42-50-12-19-U

Broj dela: 8101555

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	12 mm
Prihvatni prečnik 2	19 mm
Veličina konstrukcije	42
Nominalna dužina	50 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	6000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni momenat	21 Nm
Težina proizvoda	138 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen