


Priključak NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10

Broj artikla: 8104287

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veličina kontejnera | 10 |
| Konstruktivna struktura | Tubing mounted via clamped connection |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina | Diameter 8 mm |
| Fluid connection | UNF1/4-28 |
| Fluid connection 2 | For tubing outside diameter 3.2 mm (1/8") |
| Medijum | Tečni mediji Gasoviti mediji |
| Note on the medium | Observe resistance of materials that come into contact with media |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,075 ... 0,6 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,75 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -10,875 ... 87 psi |
| Temperatura medijuma | 0 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ležaja | -20 ... 70 °C |
| Princip zaptivanja | tvrd |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Nazivni moment pritezanja | 15 Ncm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 15 % |
| Težina proizvoda | 0,44 g |
| materijali u dodiru sa medijumom | PP |
| Material of threaded plug | PA ojačan |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Uputstva za korišćenje | See application note (available on the Support Portal at festo.com) |