


# Priključak NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10

Broj artikla: 8104289

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Tubing mounted via barbed connector
Oblik	Ravni oblik
Veličina	Diameter 8 mm
Fluid connection	UNF1/4-28
Fluid connection 2	For tubing internal diameter 2.1 mm
Medijum	Tečni mediji Gasoviti mediji
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media
Operating pressure for entire temperature range	-0,075 ... 0,4 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,75 ... 4 bar
Operating pressure for entire temperature range	-10,875 ... 58 psi
Temperatura medijuma	0 ... 35 °C
Temperatura okoline	0 ... 35 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Princip zaptivanja	tvrd
Položaj ugradnje	proizvoljno
Nazivni moment pritezanja	15 Ncm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	0,5 g
materijali u dodiru sa medijumom	PP
Material of threaded plug	PA ojačan
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Food-safe	See Supplementary material information
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uputstva za korišćenje	See application note (available on the Support Portal at festo.com)