


Komplet adaptera DADG-AK-F9-2

Broj artikla: 8104804

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	2
Zasnovano na normi	VDI/VDE 3847-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Nominal operating pressure	0,6 MPa
Nazivni pogonski pritisak	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Tačka rose 10°C ispod temperature okoline, odnosno medija Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Težina proizvoda	418 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material adapter	visokolegirani čelik, nerđajući
Material adapter plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material seals	NBR
Material screws	visokolegirani čelik, nerđajući