



Utičnica NECV-B2W3L-P-P12

Broj artikla: 8105013

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dodatne funkcije	Zaštitni krug
Frekvencija priključivanja	50
Cable outlet	Angled
Note on cable outlet	180° rotatable
Težina proizvoda	19,5 g
Electrical connection 1, design	ugaono
Electrical connection 1, connection type	Utičnica
Electrical connection 1, connection technology	Plug pattern type B to industry standard, 11 mm
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Electrical connection 2, connection technology	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	20,4 ... 27,6 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	20,4 ... 27,6 V
Nazivni pogonski napon AC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Priključak uzemljenja	postoji
Navojni spoj kabla	M15x1,5
Prečnik kabla	6 ... 8 mm
Nazivni presek provodnika	≤ 1,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Note on degree of protection	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Stepen zagađenja	3
Material housing	PA
Boja kućišta	transparentno
Material screw-type lock	Steel, nickel-plated
Material seals	HNBR
Material electrical contact	Tin-plated brass