


# Aksijalni komplet EAMM-A-S38-50GA

Broj artikla: 8105922

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	6,5 Nm
Težina proizvoda	401 g
Interface code, actuator	S38
Interface code, motor in	50GA
Materijal - napomena	RoHS komfornost