


# Beskontaktni prekidač SDBF-FAS-1L-PU-K-0.5-N-M8

Broj artikla: 8106572

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	za kružni otvor
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Merna veličina	Pozicija
Metod merenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Digitalni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Vreme uključanja	4 μs
Maks. izlazna struja	200 mA
Maks. uklopna snaga DC	4,8 W
Pad napona	1 V
Otpornost na kratak spoj	Da
Područje pogonskog napona DC	6 ... 24 V
Zaštita od zamene polova	Da
Electrical connection 1, connection type	Cable with socket
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Odlazni smer, priključak	aksijalno
Boja izolacije	crno
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen uzdužno se može uvući u prorez
Položaj ugradnje	proizvoljno
Boja kućišta	transparentno
Indikacija stanja	LED
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-20 ... 80 °C
Mehanička zaštita	NEMA 6
PWIS conformity	VDMA24364 zone III