


quarter turn actuator unit KDFP-DFPD

Broj artikla: 8108611

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	Zupčasta letva / mali zupčanik
Način funkcionisanja	dvosmerno jednosmerni
Veličina aktuatora	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
Šablon bušenja prirubnice	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
Ugao zakretanja	90 deg
Temperatura okoline	-50 ... 150 °C
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Težina proizvoda	1 ... 100 kg
Materijal - napomena	RoHS komfornost