



Vertikalna pritisno zaptivna ploča VMPA14-HS

Broj artikla: 8110429

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	10 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko povezivanje po visini	Zaptivka za 1
Pogonski pritisak	3 ... 8 bar
Normalni nazivni protok, provetravanje	103 l/min
Normalni nazivni protok, odzračivanje	213 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	240 g
Vrsta pričvršćenja, povezivanje po visini	na ploči za povezivanje na ploči za pojedinačni priključak
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje PA ojačan