


Modul elektronike VMPA-MPM-EMM-P5

Broj dela: 8111881

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maks. broj mesta za ventile	1
Maksimalni broj klemova ventila	1
Zaštita od zamene polova	da
Opseg radnog napona DC napon pod opterećenjem	21.6 V...26.4 V
Nominalna struja privlačenja elektromagnetne zavojnice	60 mA do 30 ms
Nominalna struja pri smanjenju struje	22 mA nakon 30 ms
Razdvajanje potencijala kanal - interni bus	ne
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	20 g
Električno upravljanje	Multi-pin
Materijal kućišta	POM
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen