


L utični priključak, dugi NPQE-LL-M3-Q4-P10

Broj artikla: 8113011

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Nazivni prečnik	1 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	L-shape, long
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Cleanroom class	ISO class 4
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	0,3 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 5 %
Težina proizvoda	7,02 g
Vrsta pričvršćenja	External hexagon A/F 8
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj M3
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 4 mm
Boja obruča	plavo
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Mesing niklovan PBT
Material of threaded seal	NBR
Material release ring	POM
Material o-ring	NBR
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	Stainless steel