

# T utični priključak NPQE-LT-R18-Q10-P10

Broj artikla: 8113095

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Veličina  | Standard  |
| Nazivni prečnik                                     | 4 mm  |
| Način zaptivanja na navojnom čepu                   | Presvlaka   |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno   |
| Oblik   | L-shape, additional connection, female thread, lengthwise |
| Veličina kontejnera                                 | 10  |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip   |
| Operating pressure for entire temperature range     | -0,095 ... 0,8 MPa  |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 8 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range     | -13,775 ... 116 psi                                       |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]         |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon                                      |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1 - Low corrosion stress                                  |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364 zone III  |
| Cleanroom class                                     | ISO class 4   |
| Temperatura okoline                                 | -5 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda                                    | 23,37 g   |
| Vrsta pričvršćenja                                  | External hex A/F 14                                       |
| Pneumatski priključak 1                             | Spoljašnji navoj R1/8                                     |
| Pneumatski priključak 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm                       |
| Boja obruča   | plavo   |
| Materijal - napomena                                | RoHS komformnost  |
| Material housing                                    | Mesing niklovan<br>PBT                                    |
| Material of threaded seal                           | PTFE  |
| Material release ring                               | POM   |
| Material of tubing seal                             | NBR   |
| Material of tube retaining claw                     | Stainless steel   |