


X-utični spoj NPQE-X-Q8-E-P10

Broj artikla: 8113180

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 7 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | X shape |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,8 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 116 psi |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Cleanroom class | ISO class 4 |
| Temperatura okoline | -5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 13,7 g |
| Pneumatski priključak 1 | za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm |
| Boja obruča | plavo |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | Stainless steel |