

Električna priključna baza VAVE-K1-7-5YL1-LR

Broj dela: 8115100

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	7
Karakteristika voda	Basic
Zaštita od zamene polova	za radni napon
Dodatne funkcije	Sniženje struje blokiranja
Prikaz statusa signala	LED
Opseg radnog pritiska DC	12 V...26 V
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Nominalni radni napon DC	24 V
Stepen zaprljanja	2
Kategorija previsokog napona	II
Dozvola	RCM oznaka
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	11 mm
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	16.5 mm
Težina proizvoda	3.3 g
Električni priključak	2-polni dvostruki vod otvoreni kraj
Struktura kabla	2 x 0,08 mm ²
Prečnik kabla	1.1 mm
Dužina kabla	0.5 m
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	odloživo sa uskakanjem u otvor
Boja kućišta	crno

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan PC
Materijal izolacionog omotača	PVC