


# Senzor položaja SDBF-FCS-1L-PU-K-9-N-LE

Broj dela: 8117062

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	Blok konstrukcija
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Merna veličina	Pozicija
Princip merenja	magnetnerezistivan
Temperatura okruženja	-4 °F...176 °F
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija uklopnog elementa	Zatvarač
Vreme uključivanja	4 μs
Maks. izlazna struja	500 mA
Maks. uklopna snaga DC	12 W
Pad napona	1 V
Otpornost na kratki spoj	da
Opseg radnog pritiska DC	6 V...24 V
Zaštita od zamene polova	da
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Smer izvoda priključka	uzdužno
Boja plašta kabla	sivo
Materijal plašta kabla	PVC
Vrsta pričvršćenja	sa montažnim kompletom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Boja kućišta	providno
Materijal kućišta	PA
Prikaz uklopnog stanja	LED
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-4 °F...176 °F
Vrsta zaštite	IP67 NEMA 4
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III