

# Elektromagnetni kalem VACC-S18-120-K4-3U-NE4ME

Broj artikla: 8118259

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrednost   |
|--|--|
| Način aktiviranja                          | električno   |
| Položaj ugradnje                           | proizvoljno  |
| Indikacija sklopnog položaja               | ne   |
| Trajanje uključenosti                      | 100 %  |
| Klasa izolacije                            | H  |
| Parametri kalema                           | 230 V AC: 50/60 Hz, power: 12 VA<br>230 V DC: 12 W |
| Dozvoljena kolebanja napona                | -15 % / +10 %                                      |
| Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU     | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                         |
| Mesto izdavanja sertifikata                | GYJ17.1237X  |
| Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas     | Ex e mb IIC T4 Gb                                  |
| Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina | Ex tD A21 IP66 T120°C                              |
| Ex temperatura okoline                     | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                     |
| PWIS conformity                            | VDMA24364 zone III                                 |
| Mehanička zaštita                          | IP66   |
| Težina proizvoda                           | 580 g  |
| Električni priključak                      | Priključni ormarić, navoj kabske uvodnice M20x1,5  |
| Materijal - napomena                       | RoHS komformnost                                   |