

Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-35-K4-2U-KS4ME

Broj dela: 8118315

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz uklopnog položaja	ne
Trajanje uključivanja	100%
Klasa izolacionog materijala	H
Karakteristične vrednosti za kaleme	110 V AC: 50/60 Hz, snaga 3,5 VA 110 V DC: 3,5 W
Dozvoljene oscilacije napona	-15 % / +10 %
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (KR) Zona 21 (KR)
Institucija koja izdaje sertifikat	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex e mb IIC T5, T6
Eksplozivna zaštita od paljenja prašine	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Ex temperatura u okruženju	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP66
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen