


# Gripper jaw DHAS-GG-B18-16-A1

Broj artikla: 8119108

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	16 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	For microwell plates
Otpornost na vibracije	Ispitivanje transporta sa stepenom težine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Udarna čvrstoća	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 100 %
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Težina proizvoda	24,4 g
Vrsta pričvršćenja	With female thread M3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material gripper jaws	visokolegirani čelik, nerđajući
Material cylindrical dowel pin	Opružni čelik