


Robotski paralelni griper EHPS-25-A-RA1

Broj dela: 8119113

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	25
Hod po čeljusti hvataljke	16 mm
Maks. preciznost uamene	0.2 mm
Maks. zazor ugla čeljusti hvataljke ax, ay	0.3 deg
Maks. zazor čeljusti hvataljke Sz	0.04 mm
Simetrija pri rotaciji	0.2 mm
Preciznost ponavljanja hvataljke	0.01 mm
Broj čeljusti hvataljke	2
Vrsta pogona	električni
Funkcija hvataljke	Paralelno
Dizajn	Spiralni pogon T-oblik Zupčasta šipka/zupčanik električna hvataljka
Odgovara standardu	IEC 61010-1
Vođenje	Klizno vođenje
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Vrsta motora	DC servo motor
Kontrolni elementi	Prekidač rastera
Prikaz spremnosti za rad	LED
Maks. frekvencija taktova	0.8 Hz
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje	230 g
Maks. potrošnja struje	2 A
Nominalni radni napon DC	24 V
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Dozvola	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Db (GB) EPL Gb (US)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (UKEX) Zona 21 (UKEX)

Karakteristika	Vrednost
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Nivo zvučnog pritiska	70 dB(A)
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Ukupna sila hvatanja	312 N
Moment inercije	5.27 kgcm ²
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički	450 N
Maks. moment na čeljusti hvataljke Mx, statički	28 Nm
Maks. moment na čeljusti hvataljke My, statički	16 Nm
Maks. moment na čeljusti hvataljke Mz, statički	28 Nm
Interval podmazivanja vodećih elemenata	2 MioCyc
Težina proizvoda	1000 g
Električni priključak	5-polni Kabl sa utikačem M12x1
Vrsta pričvršćenja	po izboru: sa unutrašnjim navojem i centrirajućim rukavcem sa prolaznim otvorom i centrirajućim rukavcem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijum, eloksirani
Materijal čeljusti hvataljke	visokolegirani čelik, nerđajući
Integracija robota	Universal Robots UR3/5/10 (od PolyScope CB 3.6.0) Universal Robots UR3e/5e/10e (od PolyScope SW 5.0.0)
Obim isporuke	1x adapter ploča 1x rolna lepljive trake 1x transmitter položaja 1x USB stik sa URCap 2x priključna kabla