


# Montažni blok set VABS-C12-6-S

Broj dela: 8122790

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	13 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Smer priključivanja bočno
Maks. broj mesta za ventile	Izvedbe prema želji kupaca
Radni pritisak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	maksimalna veličina čestice 5 µm
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	5 °C...50 °C
Težina proizvoda	3 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak: 2	za crevo sa unutrašnjim Ø 4 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	PBT