


Blok podnožja-komplet VABS-C12-6-S-B4

Broj artikla: 8122791

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	6 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Connection direction on the side
Maks. broj ventilskih mesta	1
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Pogonski pritisak	-1 ... 7 bar
Pogonski medijum	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Maximum particle size: 5 µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	5 ... 50 °C
Težina proizvoda	1,1 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 2	For tubing internal diameter 2.5 mm
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	PBT