


Priključna ploča VABS-K2-10S-16-M6-P

Broj artikla: 8122827

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	10
Nazivni prečnik	1,6 mm
Fluid connection	Unutrašnji navoj M6
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Connection direction on the side
Maks. broj ventilskih mesta	1
Smer protoka	nije reverzibilno
Pogonski medijum	Tečni mediji Gasoviti mediji
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Observe resistance of materials that come into contact with media
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,2 Nm
Težina proizvoda	7 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Vrsta pričvršćenja ventila	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	PEEK