


# Priključni kabl NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Broj dela: 8122832

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maksimalni broj kalemova ventila	1
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	2 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju Uklopni izlaz
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključka HP
Električni priključak 1, broj polova/žica	2
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	2
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Push-Pull sa mehaničkim zaključavanjem radi zaštita od slučajne vuče
Električni priključak 2, funkcija	Napajanje Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	2 x pojedinačna žica
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	2
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	2
Opseg radnog pritiska DC	0 V...24 V
Zaštita	ne
Napomena o radu	Koristiti samo sa eksternom redukcijom snage
Dužina kabla	0,3 m
Karakteristika voda	za statičke primene
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	11 mm
Prečnik kabla	0,96 mm
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
Materijal kućišta	PEEK
Boja kućišta	sivo
Materijal izolacionog omotača	PVC