

Pripremna grupa MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-A8-WPE-B

Broj artikla: 8130912

★ Kernprogramm

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Veličina | 6 |
| Seriya | MS |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Manometar | Prepared for G1/8 |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | 1 ... 10 bar |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3.600 l/min |
| Normalni nazivni protok | 4.750 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Compatibility with ester oil not guaranteed |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -5 ... 50 °C |
| Temperatura medijuma | -5 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 1.250 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa ugaonikom za montažu sa priborom po izboru: |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |