


Elektromagnetna zavojnica VACS-C-R4-1RAL

Broj dela: 8135911

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Vrsta aktiviranja | električni |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Odgovara standardu | DESINA IEC 61010-1 |
| Prikaz statusa signala | LED |
| Trajanje uključivanja | 100% |
| Klasa izolacionog materijala | H |
| Klasa izolacije lakirane žice | H |
| Nominalna struja privlačenja elektromagnetne zavojnice | 138 mA do 70 ms |
| Nominalna struja pri smanjenju struje | 50 mA nakon 70 ms |
| Karakteristične vrednosti za kaleme | 24VDC: NS1,2: HS3.3 |
| Dozvoljene oscilacije napona | +/- 10 % |
| Dozvola | c UL us - Recognized (OL) |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima |
| Institucija koja izdaje sertifikat | UL MH18122 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -20 °C...60 °C |
| Vrsta zaštite | IP65 |
| Temperatura okruženja | -20 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 33 g |
| Maks. dužina kabla | 30 m |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Priključak |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101 |
| Električni priključak 1, broj polova/žica | 4 |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja | Pričvršćivanje zavrtanjima |
| Vrsta pričvršćenja | sa nazubljenom navrtkom |

| Karakteristika | Vrednost |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Napomena o materialu | RoHS-usaglašen |
| Materijal kućišta | PA Čelik |
| Materijal elektromagnetne zavojnice | Bakar Čelik Termoplast |
| Materijal kalema | Bakar |