


Priključna ploča VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1E

Broj artikla: 8141661

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	1001 channel structure
Ventilski priključak odgovara normi	VDI/VDE 3847-1
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Pogonski medijum	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	-40 ... 80 °C
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Težina proizvoda	1.300 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak	Sub-base design, airing
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material screws	visokolegirani čelik, nerdajući