


Prenosnik EMGA-40-P-G20-EAS-40

Broj artikla: 8141731

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	40 mm
Veličina prirubnice motora	40 mm
Zazor zakretanja	0,31 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	20:1
Maks. brzina obrtanja pogona	18.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	20 Nm
Moment inercije prenosnika	0,018 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	32 Nm
Maks. stepen delovanja	96 %
Krutost na zakretanje	1 Nm/arcmin
Težina proizvoda	450 g
Prenosnik interface - gonjena strana	40G 40P
Materijal - napomena	RoHS komfornost