


# Prenosnik EMGA-40-A-G12-40P

Broj artikla: 8141733

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                | Vrednost                |
|---|-------------------------|
| Veličina prirubnice prenosnika          | 40 mm                   |
| Veličina prirubnice motora              | 40 mm                   |
| Zazor zakretanja                        | 0,41 deg                |
| Vrsta pogona                            | Right-angle gear unit   |
| Prenosni odnos prenosnika               | 12:1                    |
| Maks. brzina obrtanja pogona            | 18.000 1/min            |
| Pogonska temperatura prenosnika         | -25 ... 90 °C           |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B2-L          |
| Mehanička zaštita                       | IP54                    |
| Trajni zakretni moment na izlazu pogona | 20 Nm                   |
| Moment inercije prenosnika              | 0,048 kgcm <sup>2</sup> |
| Maks. izlazni obrtni moment             | 32 Nm                   |
| Maks. stepen delovanja                  | 94 %                    |
| Krutost na zakretanje                   | 0,8 Nm/arcmin           |
| Težina proizvoda                        | 600 g                   |
| Prenosnik interface - gonjena strana    | 40G<br>40P              |
| Materijal - napomena                    | RoHS komfornost         |