

Prenosnik EMGA-60-P-G8-EAS-60

Broj artikla: 8141735

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|-------------------------|
| Veličina prirubnice prenosnika | 60 mm |
| Veličina prirubnice motora | 60 mm |
| Zazor zakretanja | 0,17 deg |
| Vrsta pogona | Planetarni prenosnik |
| Prenosni odnos prenosnika | 8:1 |
| Maks. brzina obrtanja pogona | 13.000 1/min |
| Pogonska temperatura prenosnika | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Mehanička zaštita | IP54 |
| Trajni zakretni moment na izlazu pogona | 18 Nm |
| Moment inercije prenosnika | 0,088 kgcm ² |
| Maks. izlazni obrtni moment | 29 Nm |
| Maks. stepen delovanja | 97 % |
| Krutost na zakretanje | 2,4 Nm/arcmin |
| Težina proizvoda | 900 g |
| Prenosnik interface - gonjena strana | 60H 60P |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |