


Prenosnik EMGA-60-P-G20-EAS-60

Broj artikla: 8141737

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	60 mm
Veličina prirubnice motora	60 mm
Zazor zakretanja	0,2 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	20:1
Maks. brzina obrtanja pogona	13.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	44 Nm
Moment inercije prenosnika	0,096 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	70 Nm
Maks. stepen delovanja	96 %
Krutost na zakretanje	2,8 Nm/arcmin
Težina proizvoda	1.100 g
Prenosnik interface - gonjena strana	60H 60P
Materijal - napomena	RoHS komfornost